

KILS OK 2020

Bra att ha information om enheter och annat tekniskt

*Dokumentet är uppdaterat **6 juni** 2020*

Uppdateringar kommer ske med röd text

Sportidentenheter äldre modell: 46-65, 67, 70, 71, 90, 100 = 25st



Sportidentenheter nyare modell Röda: 31-45 = 15st



Utläsningenhet äldre modell: 2 st USB



Utläsningseenhet äldre modell: 1 st RS232 för dator med äldre ingång



Start äldre modell: 2st
Mål äldre modell: 2st
Töm äldre modell: 2st
Check äldre modell: 2st

SI-Master Blå: 1st (Kan i princip programmeras till vilken enhet som helst om det behövs)



Aluminiumställningar: 31-50



SI-Card Blå: 28st, SI-Card Röd: 10st



Reflexpinnar stora: 15st



Reflexpinnar mindre: 8st



Reflexpinnar för vägvisning (orange) 4st



Sträcktidsutskrifter: MiniPrinter, PT-210 2019 (mintgrön) , denna skriver ut vid utstämpling.



Sträcktidsutskrifter: MiniPrinter, Sportident 2020 (röd), denna skriver ut vid utstämpling.



Sträcktidsutskrifter: Äldre Martel skrivare (Laddningsbara batterier bytta hösten -19, säkrast med tillgång till eluttag) Med RS232 ingång till datorn



(Resultatutskriftsrullar har vi gott om, samma sort till alla skrivare)

Installera Miniskrivare

Samma drivers till båda, alltså en installation och du kan koppla in båda skrivarna via USB samt en extra fil om man vill göra andra inställningar. Ladda ner från Sportident, nedan filer, packa upp dem och följ pdf filens anvisningar.

https://www.sportident.com/download/sportident_printer_windows_driver_11.3.0.1.zip

https://www.sportident.com/download/sportident_printer_windows_driver_11.3.0.1_manual.pdf

Avancerad printer setting:

<https://drive.google.com/open?id=12ynILYZNpBlxAULYQQ1QnqEK5nmTNbLI>

(Första saken du skall trycka på vid installation av ovan program är den högra, det är kinesiska men sedan blir det engelska, följ anvisningarna)



Kontakta Magnus Nordström för hjälp med:

OCAD Avancerad banläggning/Kartritning; Nedladdning:

<https://www.ocad.com/en/>